


Конектор за окабеляване

SDOGF030ZDSFKPK

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E11552

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 60 AC/DC
------------------------	------------

Клас на защита	III
----------------	-----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...70
-------------------------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Размери [mm]	13 x 13 x 44
--------------	--------------

Материал	PA
----------	----

Формиран корпусен материал	PA
----------------------------	----

Материал на гайката	ZnAl / Ni
---------------------	-----------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------




Конектор за окабеляване

SDOGF030ZDSFKPK

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Заклучване: ZnAl / Ni



Връзка

