


Конектор за окабеляване

SDOAH050MSSFKPG

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E11512

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 50 AC/DC
--------------------	-----	------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Размери	[mm]	35 x 20 x 31
---------	------	--------------

Материал	РА
----------	----

Формиран корпусен материал	РА
----------------------------	----

Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
---------------------	-----------------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E10622



Конектор за окабеляване


SDOAH050MSSFKPG

Електрическо свързване

терминали: ...0,75 mm²; Кабелна обвивка: Ø 6...8 mm

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Връзка

