
E10629

Свързващ кабел

VDOAH042ZDS00,6A03STGH040ZDS

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 68
Механични данни		
Материал		PUR
Формиран корпусен материал		PUR
Материал на гайката		цинкова отливка, с никелово покритие
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие



E10629


Свързващ кабел

VDOAH042ZDS00,6A03STGH040ZDS

Електрическо свързване

Кабел: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие

