


## Разделителна кутия

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EBC012

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



## Приложение

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Система     | Без силикон; контакти със златно покритие |
| Без силикон | да                                        |

## Електрически показатели

|                                          |     |            |
|------------------------------------------|-----|------------|
| Работно напрежение                       | [V] | 10...30 DC |
| Клас на защита                           |     | II         |
| Макс. токово натоварване за модул / слот | [A] | 4          |
| Макс. токово натоварване общо            | [A] | 10         |


## Условия на работа

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Околна температура | [°C] | -15...80 |
| Защита             |      | IP 67    |



## Разделителна кутия


ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

| Механични данни                                                                                   |                        |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Размери                                                                                           | [mm]                   | 28 x 60 x 152        |
| Материал                                                                                          |                        | TPU                  |
| Формиран корпусен материал                                                                        |                        | TPU                  |
| Брой разпределителни кутии за портове                                                             |                        | 8                    |
| Вид на конектора                                                                                  |                        | M12                  |
| Дисплеи / работни елементи                                                                        |                        |                      |
| Дисплей                                                                                           | Статус на превключване | 16 x Светодиод, жълт |
|                                                                                                   | Работа                 | 1 x Светодиод, зелен |
| Забележки                                                                                         |                        |                      |
| Единица на опаковката                                                                             |                        | 1 брой               |
| Електрическо свързване - Връзка                                                                   |                        |                      |
| Конектор: 1 x M23; Формовано тяло: TPU; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm |                        |                      |
|                 |                        |                      |

## Разделителна кутия

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

## Връзка



# E10659



## Разделителна кутия

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

### Електрическо свързване - прорез

Конектор: 8 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm

