




Свързващ кабел с конектор

ADOGK190MSS0005B19

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V] 10...30 DC

Условия на работа

Защита IP 65

Механични данни

Размери [mm] 26 x 26 x 49

Материал месинг с никелово покритие

Формиран корпусен материал месинг, с никелово покритие

Материал на гайката месинг, с никелово покритие

Забележки


Единица на опаковката 1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M23; Формовано тяло: месинг, с никелово покритие; Заклучване: месинг, с никелово покритие



E10660



Свързващ кабел с конектор

ADOGK190MSS0005B19

Връзка

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
VT =	лилав
WH =	бял
YE =	жълт