


Джъмпер за клапан

VVSAC041MSS0003B03STGH030MSS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



1 СИБ

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 24 AC/DC
--------------------	-----	------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Защита	IP 65
--------	-------

Механични данни

Материал	TPU
----------	-----

Формиран корпусен материал	TPU
----------------------------	-----

Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
---------------------	-----------------------------

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие






Джъмпер за клапан

VVSAC041MSS0003B03STGH030MSS

Електрическо свързване

Кабел: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x клапан тип A DIN, под ъгъл; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие

