




Джъмпер за клапан

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



1 черен

Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 24 AC/DC
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 65
Механични данни		
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване - щекер		
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие		






Джъмпер за клапан

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Електрическо свързване

Кабел: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x клапан тип A DIN, под ъгъл; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие

