


Джъмпер за клапан

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E11438

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 черен

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 24 AC/DC
--------------------	-----	------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Защита	IP 65
--------	-------

Механични данни

Материал	TPU
Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Джъмпер за клапан

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Електрическо свързване

Кабел: 1 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x клапан тип A DIN, под ъгъл; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие

