


E10681



Свързващ кабел с конектор

ADOGH042MSS0010B04

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V] 10...30 DC

Изходи

Електрическо изпълнение NPN

Условия на работа

Околна температура [°C] -25...90

Защита IP 67

Механични данни

Размери [mm] 15 x 15 x 42

Материал TPU

Формиран корпусен материал TPU

Материал на гайката месинг, с никелово покритие

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката 1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PUR; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие




E10681



Свързващ кабел с конектор

ADOGH042MSS0010B04

Връзка



Цветовете на проводниците :

BK = черен
BN = кафяв
BU = син