




Джъмпер за клапан

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение	
Дизайн	с усилвател
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	12...40 DC
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-25...90
Защита	IP 65
Механични данни	
Материал	TPU
Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой
Електрическо свързване - щекер	

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие






Джъмпер за клапан

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Електрическо свързване

Кабел: 3 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x клапан тип A DIN, под ъгъл; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие

