




Свързващ кабел

VDOGH040MSS0003B04STGH040MSS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Защита		IP 67
--------	--	-------

Механични данни

Размери	[mm]	15 x 15 x 42
---------	------	--------------

Материал		TPU
----------	--	-----

Формиран корпусен материал		TPU
----------------------------	--	-----


Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
---------------------	--	-----------------------------

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие





Свързващ кабел

VDOGH040MSS0003B04STGH040MSS

Електрическо свързване

Кабел: 3 m, PUR, оранжев, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие

