




Свързващ кабел с конектор

ADOAH050MSS0005B05

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVC074

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
--------------------	-----	-------------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67

Механични данни

Размери	[mm]	27 x 15 x 39
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

E10699



Свързващ кабел с конектор


ADOAH050MSS0005B05

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, черен; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Връзка

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GY =	сив
WH =	бял