


Свързващ кабел с конектор

ADOAH040VAS0010E04

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVT005

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 250 AC / < 300 DC
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...100
Защита	IP 68; IP 69K

Механични данни

Размери [mm]	26,5 x 15 x 38,5
Материал	PVC
Формиран корпусен материал	PVC
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E10701



Свързващ кабел с конектор

ADOAH040VAS0010E04


Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PVC, оранжев, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L);

Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm



Връзка



BK =	Черен
BN =	Кафяв
BU =	Син
WH =	Бял