

## Свързващ кабел с конектор

ADOAH050VAS0010E05

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



## Приложение

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Система     | Без силикон; контакти със златно покритие |
| Без силикон | да                                        |

## Електрически показатели

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Работно напрежение [V]            | < 30 AC / < 36 DC |
| Макс. токово натоварване общо [A] | 4                 |

## Условия на работа

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Околна температура [°C] | -25...100 |
| Защита                  | IP 68     |

## Механични данни

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Размери [mm]               | 26,5 x 15 x 38,5                   |
| Материал                   | PVC                                |
| Формиран корпусен материал | PVC                                |
| Материал на гайката        | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |

## Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|

# E10705



## Свързващ кабел с конектор

ADOAH050VAS0010E05


### Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PVC, оранжев, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L);

Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm



### Връзка

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
|      | Цветовете на проводниците : |
| BK = | черен                       |
| BN = | кафяв                       |
| BU = | син                         |
| GY = | сив                         |
| WH = | бял                         |