


Разделителна кутия

ZDO4H045MSS0025A07

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Клас на защита	II
Макс. токово натоварване за модул / слот [A]	4
Макс. токово натоварване общо [A]	12

Условия на работа

Околна температура [°C]	-15...80
Защита	IP 67

Механични данни

Размери [mm]	18 x 54 x 82
Материал	TPU
Формиран корпусен материал	TPU



Разделителна кутия

ZDO4H045MSS0025A07

Брой разпределителни кутии за портове	4
Вид на конектора	M12

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	4 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 25 m, PUR, Без халоген; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Електрическо свързване - прорез

Конектор: 4 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm





Разделителна кутия

ZDO4H045MSS0025A07

Връзка



	Цветовете на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GN/YE =	зелен/жълт
GY =	сив
WH =	бял
YE =	жълт