


E10714



Свързващ кабел с конектор

ADOAF030ZDS0010A03

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 60 AC/DC
Клас на защита		III
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 68
Механични данни		
Размери	[mm]	17 x 10 x 27
Материал		PUR
Формиран корпусен материал		PUR
Материал на гайката		цинкова отливка
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

E10714



Свързващ кабел с конектор


ADOAF030ZDS0010A03

Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PUR / PVC, черен, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: цинкова отливка



Връзка



BN =	Цветовете на проводниците :
BK =	кафяв
BU =	черен
	син