


Свързващ кабел с конектор

ADOGH042MSS0005E04

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...70
--------------------	------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Размери	[mm]	15 x 15 x 42
---------	------	--------------

Материал	PVC прозрачен
----------	---------------

Формиран корпусен материал	PVC, прозрачен
----------------------------	----------------

Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
---------------------	-----------------------------

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PVC, прозрачен; Заклучване: месинг, с никелово покритие




E10717



Свързващ кабел с конектор

ADOGH042MSS0005E04

Връзка



Цвета на проводниците :

BN =	кафяв
BK =	черен
BU =	син
WH =	бял