

E10721




Свързващ кабел с конектор

ADOAH042VAS0005A03

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVC008

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение [V] 10...30 DC

Изходи

Електрическо изпълнение PNP

Условия на работа

Околна температура [°C] -25...90

Защита IP 68

Механични данни

Размери [mm] 36 x 15 x 26

Материал PUR

Формиран корпусен материал PUR

Материал на гайката неръждаема стомана (1.4305 / 303)

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката 1 брой

E10721



Свързващ кабел с конектор

ADOAH042VAS0005A03

Електрическо свързване


Кабел: 5 m, PUR / PVC, черен, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: неръждаема стомана (1.4305 / 303)



Връзка



BK =	Цветовете на проводниците :
BN =	черен
BU =	кафяв
	син