


Свързващ кабел с конектор

ADOAH042VAS0020A03

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
------------------------	------------

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
-------------------------	-----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
-------------------------	----------

Защита	IP 68
--------	-------

Механични данни

Размери [mm]	36 x 15 x 26
--------------	--------------

Материал	PUR
----------	-----

Формиран корпусен материал	PUR
----------------------------	-----

Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4305 / 303)
---------------------	-----------------------------------

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E10723



Свързващ кабел с конектор

ADOAH042VAS0020A03

Електрическо свързване

Кабел: 20 m, PUR / PVC, черен, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: неръждаема стомана (1.4305 / 303)



Връзка



BK =	Цветовете на проводниците :
BN =	черен
BU =	кафяв
	син