


Свързващ кабел с конектор

ADOAF032VAS0005A03

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Клас на защита	III

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
Защита	IP 67

Механични данни

Материал	PUR
Формиран корпусен материал	PUR
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4305 / 303)

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E10728



Свързващ кабел с конектор

ADOAF032VAS0005A03

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR / PVC, черен, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: неръждаема стомана (1.4305 / 303)



Връзка



BK =	Цветовете на проводниците :
BN =	черен
BU =	кафяв
	син