# E10741

## Монтажна втулка с краен ограничител


FIXING/M12/BASIC/MS/END STOP

Спрени изделия

Дата на прекратяване: 09/30/2024

Алтернативни артикули: E12744

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!




| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| Дизайн | | с твърда опора |
| **Механични данни** | | |
| Тегло | [g] | 55,1 |
| Инструкция за инсталация | | Изравнете сензорната повърхност на сензора надясно (вижте мащабния чертеж) |
| Размери | [mm] | M16 x 1 / L = 45 |
| Означение на резбата | | M16 x 1 |
| Вътрешен диаметър | [mm] | 12 |
| Материал | | месинг с бронзово покритие; Гайки: месинг с бронзово покритие |
| Усилие на затягане | [Nm] | 7;  (заключващи гайки: 20) |
| **Аксесоари** | | |
| Доставени артикули | | Гайки: 2 |
| **Забележки** | | |
| Единица на опаковката | | 1 брой |