


Целеви магнит

MAGNET M4.0 HARD FERRITE



Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...250
--------------------	------	-----------

Механични данни

Тегло	[g]	37
Размери	[mm]	Ø 30 / L = 10
Материал		твърд ферит HF 24/23
Сила на магнитното поле	[mT]	80

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------