

E10774




Конектор за окабеляване

SDOAH040PLSFKPG

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E11509 или E11658

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 125 AC / < 150 DC
--------------------	-----	---------------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-40...85
--------------------	------	----------

Защита		IP 67
--------	--	-------

Механични данни

Размери	[mm]	35 x 20 x 30
---------	------	--------------

Материал		PBT
----------	--	-----

Формиран корпусен материал		PBT
----------------------------	--	-----

Материал на гайката		PA
---------------------	--	----

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

E10774



Конектор за окабеляване

SDOAH040PLSFKPG

Електрическо свързване

терминали: ...0,75 mm²; Кабелна обвивка: Ø 6...8 mm

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PBT; Заклучване: PA



Връзка

