


Свързващ кабел с конектор

ADOGF030MSS0005E03

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 60 AC / < 75 DC
Клас на защита	III

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
Защита	IP 67

Механични данни

Материал	TPU
Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Свързващ кабел с конектор

ADOGF030MSS0005E03


Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PVC, оранжев, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)


Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Връзка



ВК = Черен
ВН = кафяв
ВУ = син

Цветовете на проводниците :