


Свързващ кабел с конектор

ADOAF030MSS0005E03

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 60 AC / < 75 DC
Клас на защита	III

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
Защита	IP 67

Механични данни

Материал	TPU
Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PVC, оранжев, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



E10787



Свързващ кабел с конектор

ADOAF030MSS0005E03

Връзка



	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син