




Конектор за окабеляване

SDOGA030MSSFKPG

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 250 AC
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67
Механични данни		
Тегло	[g]	25
Размери	[mm]	20 x 20 x 52,5
Материал		РА
Формиран корпусен материал		РА
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой



Конектор за окабеляване


SDOGA030MSSFKPG

Електрическо свързване

терминали: ...0,75 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x 1/2", прав; кодиране: С; Формовано тяло: РА; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Връзка

