




Конектор за окабеляване

SDOAH040MSSFKPG

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 125 AC / < 150 DC
--------------------	-----	---------------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67

Механични данни

Размери	[mm]	36 x 20 x 35
Материал		РА
Формиран корпусен материал		РА
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

Електрическо свързване

терминали: ...0,75 mm²; Кабелно уплътнение: PG 7

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: РА; Заклучване: месинг, с никелово покритие



E10790



Конектор за окабеляване

SDOAH040MSSFKPG

Връзка

