


E10801



Свързващ кабел с конектор

ADOGH040VAS0020E04

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение	
Система	контакти със златно покритие
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	< 250 AC / < 300 DC
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-25...70
Защита	IP 67
Механични данни	
Размери [mm]	15 x 15 x 42
Материал	TPU
Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

E10801



Свързващ кабел с конектор


ADOGH040VAS0020E04

Електрическо свързване


Кабел: 20 m, PVC, оранжев; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие



Връзка



BK =	Цветовете на проводниците :
BN =	черен
BU =	кафяв
GY =	син
	сив