


Конектор за окабеляване

SDOAJ040PLSFKPG

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E10013

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Система

контакти със златно покритие

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

< 250 AC/DC

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...85

Защита

IP 65

Механични данни

Размери

[mm]

43 x 25 x 36

Материал

PBT

Формиран корпусен материал

PBT

Материал на гайката

ULTRAMID

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

E10805



Конектор за окабеляване

SDOAJ040PLSFKPG

Електрическо свързване

терминали: ...0,75 mm²; Кабелно уплътнение: PG 9

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M18, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PBT; Заклучване: ULTRAMID; Контакти: със златно покритие



Връзка

