


E10813



Свързващ кабел с конектор

ADOAF032VAS0010A03

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Клас на защита		III
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67
Механични данни		
Материал		PUR
Формиран корпусен материал		PUR
Материал на гайката		неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

E10813



Свързващ кабел с конектор

ADOAF032VAS0010A03

Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PUR / PVC, черен, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: неръждаема стомана (1.4305 / 303)



Връзка



Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син