




Свързващ кабел

VDOGH040MSS00,2A03STGX030

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...55 DC
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...70
Защита		IP 65
Механични данни		
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x Torson, прав; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



E10815




Свързващ кабел

VDOGH040MSS00,2A03STGX030

Електрическо свързване

Кабел: 0,2 m, PUR / PVC

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие

