


E10820



Джъмпер за клапан

VVSAB041--S00,6A03STAH030VAS



Приложение

Система

Без халоген

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

< 24 AC/DC

Защита срещу
пренапрежение

да; (VDR)

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-25...90

Защита

IP 67

Механични данни

Тегло

[g]

73,7

Размери

[mm]

30 x 15 x 39

Материал

TPU

Формиран корпусен
материал

TPU

Материал на гайката

неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

Дисплеи / работни елементи

Дисплей

Работа

1 x Светодиод, жълт

Джъмпер за клапан

VVSAB041--S00,6A03STAN030VAS

Акcesoари

Доставени артикули

винт

панел за етикетиране


Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)



Електрическо свързване

Кабел: 0,6 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x клапан тип В индустриален стандарт, под ъгъл; Формовано тяло: TPU; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

