


E10821



Джъмпер за клапан

VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN



Приложение

Приложение	NAMUR
------------	-------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 15 DC
------------------------	---------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	51,9
Размери [mm]	31 x 14,5 x 38
Материал	TPU; PUR
Формиран корпусен материал	TPU / PUR
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

Акcesoари

Доставени артикули	винт
	панел за етикетиране

Забележки



Забележки	За използване в зона 0, група IIB или IIC, потребителят трябва да избягва интензивното натрупване на електростатични заряди в кабелите.
Единица на опаковката	1 брой

**Джъмпер за клапан**

VVDAA040--N00,3E02STAN050VAN

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU / PUR; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

**Електрическо свързване**Кабел: 0,3 m, PVC, син, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²**Връзка****Електрическо свързване - Конектор**

Конектор: 1 x клапан тип A DIN, под ъгъл; Формовано тяло: TPU / PUR; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

