




Джъмпер за клапан

VVDAA040--N00,6E02STAH020VAN





Приложение		
Приложение		NAMUR
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 15 DC
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67
Механични данни		
Тегло	[g]	62,2
Размери	[mm]	31 x 14,5 x 38
Материал		TPU; PUR
Формиран корпусен материал		TPU / PUR
Материал на гайката		неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Акcesoари		
Доставени артикули		винт
		панел за етикетиране
Забележки		
Забележки	За използване в зона 0, група IIB или IIC, потребителят трябва да избягва интензивното натрупване на електростатични заряди в кабелите.	
Единица на опаковката		1 брой

**Джъмпер за клапан**

VVDAA040--N00,6E02STAH020VAN

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU / PUR; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

**Електрическо свързване**Кабел: 0,6 m, PVC, син, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²**Връзка****Електрическо свързване - Конектор**

Конектор: 1 x клапан тип A DIN, под ъгъл; Формовано тяло: TPU / PUR; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

