


Джъмпер за клапан

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Приложение

NAMUR

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

< 15 DC

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-25...90

Защита

IP 67

Механични данни

Размери

[mm]

15 x 30 x 39

Материал

TPU; PUR

Формиран корпусен материал

TPU / PUR

Материал на гайката

неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

Акcesoари

Доставени артикули

винт

панел за етикетиране

Забележки

Единица на опаковката

1 брой



Джъмпер за клапан

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU / PUR; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)



Електрическо свързване

Кабел: 0,3 m, PVC, син, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x клапан тип В индустриален стандарт, под ъгъл; Формовано тяло: TPU / PUR; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

