


Свързващ кабел с конектор

ADOGH042MSS0005A04

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVC645

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Система

Без халоген

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

10...30 DC

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-25...80

Защита

IP 67

Механични данни

Тегло

[g]

163

Размери

[mm]

15 x 15 x 47

Материал

PUR прозрачен

Формиран корпусен материал

PUR, прозрачен

Дисплей / работни елементи

Дисплей

Статус на превключване

1 x Светодиод, жълт

Работа

1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

E10827



Свързващ кабел с конектор


ADOGH042MSS0005A04

Електрическо свързване


Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR, прозрачен; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка



BN = Цветове на проводниците :
кафяв
BK = черен
BU = син
WH = бял