




Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MSS0002F04

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E10915
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67
Механични данни		
Размери	[mm]	15 x 15 x 43
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

E10828



Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MSS0002F04

Електрическо свързване


Кабел: 2 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; с кръстосана връзка; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Връзка



Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял