

E10837




Свързващ кабел с щекер

ASTAH050VAN00,6A02

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E10853

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Приложение

NAMUR

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

< 15 DC

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-25...90

Защита

IP 67

Механични данни

Размери

[mm]

39 x 30 x 15

Материал

TPU

Формиран корпусен материал

TPU

Материал на гайката

неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

E10837



Свързващ кабел с щекер


ASTAN050VAN00,6A02

Електрическо свързване

Кабел: 0,6 m, PUR / PVC, син, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)



Връзка

1 WH

2 BK