
E10838

Свързващ кабел с щекер

ASTAH050VAS00,6A03

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Приложение		
Система		Без халоген
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 24 AC/DC
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67
Механични данни		
Размери	[mm]	39 x 30 x 15
Материал		PUR; TPU
Формиран корпусен материал		PUR / TPU
Материал на гайката		неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

E10838

Свързващ кабел с щекер


ASTAH050VAS00,6A03

Електрическо свързване


Кабел: 0,6 m, PUR, Без халоген, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR / TPU; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка



	Цветове на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
GN/YE =	зелен/жълт