


Джъмпер за клапан

VVDAC041MSS00,6A03STAH030VAS



Приложение		
Система		Без халоген
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		< 24 AC/DC
Защита срещу пренапрежение		да; (VDR)
Условия на работа		
Околна температура [°C]		-25...90
Защита		IP 67
Механични данни		
Тегло [g]		58,6
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей		Работа1 x Светодиод, жълт
Аксесоари		
Доставени артикули		винт панел за етикетиране
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой




Джъмпер за клапан

VVDAC041MSS00,6A03STAN030VAS

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Усилие на затягане: 0,5 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 0,6 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x клапан тип C DIN, под ъгъл; Формовано тяло: TPU; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Усилие на затягане: 0,5 Nm

