


Джъмпер за клапан

VVDAC040--N00,6E02STAH020VAN

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Приложение

NAMUR

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

< 15 DC

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-25...90

Защита

IP 67

Механични данни

Размери

[mm]

30 x 15 x 39

Материал

TPU; PUR

Формиран корпусен материал

TPU / PUR

Материал на гайката

неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

Акcesoари

Доставени артикули

винт

панел за етикетиране

Забележки

Единица на опаковката



1 брой

**Джъмпер за клапан**

VVDAC040--N00,6E02STAH020VAN

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU / PUR; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

**Електрическо свързване**Кабел: 0,6 m, PUR / PVC, син, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²**Връзка****Електрическо свързване - Конектор**

Конектор: 1 x клапан тип C DIN, под ъгъл; Формовано тяло: TPU / PUR; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

