


E10850



Свързващ кабел с конектор

ADOGA030VAS0005E03

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 250 AC
------------------------	----------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...70
Защита	IP 67

Механични данни

Размери [mm]	15 x 15 x 42
Материал	PVC
Формиран корпусен материал	PVC
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E10850



Свързващ кабел с конектор


ADOGA030VAS0005E03

Електрическо свързване


Кабел: 5 m, PVC, жълт, Ø 5 mm; 3 x 0,38 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x 1/2", прав; кодиране: C; Формовано тяло: PVC; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие



Връзка



GN =	Цветовете на проводниците :
RD/BK =	зелен
RD/WH =	червена / черна
	червено / бяло