


E10851



Свързващ кабел с конектор

ADOAA030VAS0005E03

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 250 AC
------------------------	----------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...70
Защита	IP 67

Механични данни

Размери [mm]	27 x 15 x 39
Материал	PVC
Формиран корпусен материал	PVC
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E10851



Свързващ кабел с конектор

ADOAA030VAS0005E03


Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PVC, жълт, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)


Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x 1/2", под ъгъл; кодиране: C; Формовано тяло: PVC; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L);

Контакти: със златно покритие



Връзка



GN =	Цветовете на проводниците :
RD/BK =	зелен
RD/WH =	червена / черна
	червено / бяло