


Свързващ кабел с конектор

ADOGA040VAS0005E04

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 250 AC
------------------------	----------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...70
Защита	IP 67

Механични данни

Размери [mm]	15 x 15 x 42
Материал	PVC
Формиран корпусен материал	PVC
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E10852



Свързващ кабел с конектор


ADOGA040VAS0005E04

Електрическо свързване


Кабел: 5 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x 1/2", прав; кодиране: C; Формовано тяло: PVC; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие



Връзка



Цвета на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял