


Свързващ кабел с щекер

ASTAH050VAN00,6A02

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Приложение

NAMUR

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

< 15 DC

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-25...90

Защита

IP 67

Механични данни

Размери

[mm]

39 x 30 x 15

Материал

TPU

Формиран корпусен материал

TPU

Материал на гайката

неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

E10853



Свързващ кабел с щекер


ASTAH050VAN00,6A02

Електрическо свързване

Кабел: 0,6 m, PVC, син, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка

1 WH

2 BK