


Свързващ кабел с конектор

ADOAH043MSS0010H04

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система

Без халоген

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

10...30 DC

Изходи

Електрическо изпълнение

PNP

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-25...90

Защита

IP 67

Механични данни

Размери

[mm]

27 x 15 x 39

Материал

TPU прозрачен

Формиран корпусен материал

TPU, прозрачен

Материал на гайката

месинг, с никелово покритие

Дисплей / работни елементи

Дисплей

Статус на превключване

2 x Светодиод, жълт

Работа

1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

E10856



Свързващ кабел с конектор

ADOAH043MSS0010H04

Електрическо свързване


Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,8 mm; 4 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, прозрачен; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Връзка



BK =	Цветовете на проводниците :
BN =	черен
BU =	кафяв
WH =	син
	бял