

E10861




Свързващ кабел с конектор

ADOAF040MSS0002E04

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E11220

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение [V] < 60 AC / < 75 DC

Клас на защита III

Условия на работа

Околна температура [°C] -25...90

Защита IP 67; (в завинтено състояние)

Механични данни

Размери [mm] 16 x 8 x 26

Материал TPU

Формиран корпусен материал TPU

Материал на гайката месинг, с никелово покритие

Забележки


Единица на опаковката 1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие




E10861



Свързващ кабел с конектор

ADOAF040MSS0002E04

Връзка



	Цвета на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял