




Свързващ кабел с конектор

ADOAF040MSS0005E04

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Клас на защита		III

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67; (в завинтено състояние)

Механични данни

Размери	[mm]	16 x 8 x 26
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие






Свързващ кабел с конектор

ADOAF040MSS0005E04

Връзка



	Цвета на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял