
# E10863

## Свързващ кабел с конектор

ADOAF040MSS0002A04

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E11199
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!




| | | |
|---|---|---|
| **Електрически показатели** | | |
| Работно напрежение | [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Клас на защита | | III |
| **Условия на работа** | | |
| Околна температура | [°C] | -25...90 |
| Защита | | IP 67;  (в завинтено състояние) |
| **Механични данни** | | |
| Размери | [mm] | 16 x 8 x 26 |
| Материал | | TPU |
| Формиран корпусен материал | | TPU |
| Материал на гайката | | месинг, с никелово покритие |
| **Забележки** | | |
| Единица на опаковката | | 1 брой |

**Електрическо свързване**

Кабел: 2 m, PUR / PVC, оранжев, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )

**Електрическо свързване - Конектор**

Конектор: 1 x M8, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие




# E10863

## Свързващ кабел с конектор

**ADOAF040MSS0002A04**

### Връзка




| | |
|---|---|
| | Цветове на проводниците : |
| BK = | черен |
| BN = | кафяв |
| BU = | син |
| WH = | бял |