


E10865



Свързващ кабел с конектор

ADOAH030MSS0002E03



Електрически показатели

Работно напрежение [V] < 250 AC / < 300 DC

Условия на работа

Околна температура [°C] -25...90

Защита IP 67

Механични данни

Тегло [g] 90,1

Размери [mm] 27 x 15 x 39

Материал TPU

Формиран корпусен материал TPU

Материал на гайката месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката 1 брой

E10865



Свързващ кабел с конектор


ADOAH030MSS0002E03

Електрическо свързване


Кабел: 2 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: C; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка



	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BU =	син
GN/YE =	зелен/жълт